



1. А-длина вывода, в пределах которой производится контроль с помощью лоскустной симметричной выводов от логической расположения.
2. Б-ширина зоны, которая включает действительную ширину микрометрической выводов, неразводную для контакта. Допускается напыление стекла по выводу за пределы наружного контура корпуса микрометра не более  $0.5 \text{ мм}$  по стороне.
3. Допускается эрозия высотой  $0.04 \text{ мм}$ , сферическая  $0.18-0.27$ .
4. Инверсия выводов полярности.
5. Дно металлическое.